


PE átalakító PE-VK-5.1

Cikkszám: 7451

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-1
Engedély	CCC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Méreték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Üzemi nyomás	0 MPa...0.025 MPa 0 bar...0.25 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított
Kapcsoló funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Bekapcsolási pont	0.0005 bar
Kikapcsolási pont	0.0001 bar
Max. kimeneti kapcsolófeszültség, AC	250 V
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	250 V
Felhasználási kategória induktív terhelése	AC-14 DC-13
Felhasználási kategória Ohm-terhelés	AC-12 DC-12
Elektromos csatlakozó	4-eres Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
Kábelhossz	1 m
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint

Jellemző	Érték
Pneumatikus csatlakozó	M5
Terméksúly	250 g
Ház alapanyaga	ABS Alumínium présöntvény Eloxált alumínium
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP62
Szigetelőfeszültség	2 kV
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Szennyezettségi fok	3