

Többszörös csatlakozó dugó KSV-8

Cikkszám: 7558

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4 mm
Üzemi nyomás	-0.95 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	128 g
Max. csatlakozások	8
Pneumatikus csatlakozó	PK-2 PK-3 PK-4
Szín	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis