

# Többszörös csatlakozó dugó KSV-16-B

Cikkszám: 7559

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                    | 4 mm                                                         |
| Üzemi nyomás                          | -0.95 bar...16 bar                                           |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                               |
| Terméksúly                            | 223 g                                                        |
| Max. csatlakozások                    | 16                                                           |
| Pneumatikus csatlakozó                | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                                         |
| Szín                                  | szürke                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |