


Miniatur nyomócsapos szelep S-3-PK-3-B

Cikkszám: 7843

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	60 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	-0.95 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Ülékes szelep rugós visszatérítéssel
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	1.8 mm
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlés módja	közvetlen
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő	6 N
Terméksúly	7 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
Ház alapanyaga	Műanyag Sárgaréz