


Nyomáskapcsoló

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Cikkszám: 8000210

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méret	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Nyomásérzékelő vékony fémréteg
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
Kapcsolókimenet	2xPNP
Kapcsoló funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsolóelem-funkció	Antivalens
Bekapcsolási pont	0.25 bar
Max. bekapcsolási pont	0.4 bar
Min. kikapcsolási pont	0.05 bar
Max. DC kimeneti áram	500 mA
Rövidzárlat elleni védelem	igen
DC üzemi feszültségi tartomány	19.2 V...30 V
Póluscsera elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	4 pólusú M12x1 Csatlakozó az EN 60947-5-2 szerint kerek kialakítás
Rögzítés módja	becsavarozható
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Terméksúly	50 g
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Elektromos csatlakozó alapanyaga	PBT
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP65

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L