



Függőleges tápellátó lap VABF-S4-2-P1A14-G18

Cikkszám: 8000693

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	18 mm
Szabvány alapján	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus többszintű kiépítés	Alternatív nyomásellátás 1-es és 14-es számára
Üzemi nyomás	1 MPa 10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	430 l/min
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	140 g
Többszintű kiépítés telepítési módja	sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény