

Vezérlő vezeték
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Cikkszám: 8001373

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	25 pólusú Egyenes csatlakozó / nyitott végű Sub-D / -
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	3.2 m
Kábelátmérő	7 mm
Védettség	IP40 szerelt állapotban
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Kábelköpeny színe	szürke
Ház színe	szürke