


Csatlakozó vezeték

NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Cikkszám: 8001376

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Elektromos csatlakozó	25 pólusú Egyenes csatlakozó Sub-D / Sub-D
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	25
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	25
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	2x 4-40 UNC csavar
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivitel	szögletes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Aljzat
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	25
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	25
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	2x 4-40 UNC csavar
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Kábelátmérő	7 mm
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 °C...70 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Kábelköpeny színe	szürke
Ház színe	szürke