

Csatlakozó léc VABM-L1-18W-G38-8-G

Cikkszám: 8004917

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	19 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	8
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	2077 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
Vezérlő távozó levegő 82/84	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
5. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó léc alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet