

Összehúzócsavar VMPAC-ZAS-325

Cikkszám: 8025294

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Max. meghúzási nyomaték	1.7 Nm
Terméksúly	72 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	Rozsdamentes acél