

Mágnestekercs VACS-C-C1-1A

Cikkszám: 8025335

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	IEC 61010-1
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	24 V AC: 50/60 Hz, 2,5 VA húzóteljesítmény, 1,8 VA tartóteljesítmény
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH18122
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása	-10 - 50°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	35.8 g
Elektromos csatlakozó	C forma az EN 175301-803 szabvány szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA Acél
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz