

**Fojtó**  
**VFFG-T-M5-8**  
Cikkszám: 8025712

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                    | Érték                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                               | Fojtó-funkció                                                |
| Rögzítés módja                              | menettel                                                     |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban | 26.1 l/min                                                   |
| Üzemi nyomás                                | -0.9 bar...10 bar                                            |
| Környezeti hőmérséklet                      | -5 °C...60 °C                                                |
| Névleges szélesség                          | 0.85 mm                                                      |
| b érték                                     | 0.5                                                          |
| C érték                                     | 0.1 l/sbar                                                   |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről          | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Csapághőmérséklet                           | -20 °C...60 °C                                               |
| Terméksúly                                  | 0.5 g                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                            |
| Üreges csavar alapanyaga                    | PA                                                           |