

Fojtó
VFFG-T-M5-10
Cikkszám: 8025713

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
Rögzítés módja	menettel
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	40.8 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Névleges szélesség	1.05 mm
b érték	0.5
C érték	0.14 l/sbar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	0.5 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Üreges csavar alapanyaga	PA