

Csatlakozó tömb VABM-B10-25E-N12-3

Cikkszám: 8026253

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	1224 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
14. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
1. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
5. pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet