


Csatlakozó tömb VABM-B10-30E-N34-6

Cikkszám: 8026372

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	6
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	3684 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
14. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
5. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet