


Csatlakozó tömb VABM-B10-30E-G34-6-P3

Cikkszám: 8026399

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	6
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	3079 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
3. pneumatikus csatlakozás	G3/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet