

Csatlakozó tömb VABM-B10-30S-G12-5-P3

Cikkszám: 8026416

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	5
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	1313 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécz alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet