

Mágnestekercs VACN-N-A1-16B

Cikkszám: 8029134

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	F
A zománcozott huzal szigetelési osztálya	F
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50 Hz, 5,2 VA húzóteljesítmény, 3,1 VA tartóteljesítmény 110 V AC: 60 Hz, 4,2 VA húzóteljesítmény, 2,5 VA tartóteljesítmény
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Szennyezettségi fok	3
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	DNV TAA000011J
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	95 g
Elektromos csatlakozó	A forma a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Műanyag Acél
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz
Tekercs alapanyaga	Réz