

Mágnestekercs
VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
Cikkszám: 8029146

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
A zománcozott huzal szigetelési osztálya	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 4,6 W
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	I. osztály, 1. div. (CA) I. osztály, 1. div. (USA) I. osztály, 2. div. (CA) II. osztály, 1. div. (CA) II. osztály, 1. div. (USA) III. osztály, 1. div. (CA) III. osztály, 1. div. (USA) EPL Gb (USA)
Robbanásvédelem	I. osztály, 1. div. (CA) I. osztály, 1. div. (USA) I. osztály, 2. div. (CA) II. osztály, 1. div. (CA) II. osztály, 1. div. (USA) III. osztály, 1. div. (CA) III. osztály, 1. div. (USA) 1. zóna (USA)
Tanúsítványt kiállító szerv	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Robbanóképes gázok elleni védelem	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	207 g
Elektromos csatlakozó	Kábel

Jellemző	Érték
Kábelhossz	0.61 m
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Műanyag Acél
Tekercs alapanyaga	Réz