



# Függőleges tápellátó lap VMPA2-VSP-QS10

Cikkszám: 8029489

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Raszterméret                          | 21 mm                                           |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar          |
| Vezérlőnyomás                         | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar              |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                   |
| Terméksúly                            | 90 g                                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | QS-10                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Tápegység lap alapanyaga              | PA erősítés                                     |