


# Sorolható alaplap VABV-S1-1SB-N38

Cikkszám: 8029813

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                       | 44 mm                                                           |
| Távozó levegő funkció                           | a fojtólapon                                                    |
| Szabvány alapján                                | ISO 5599-1                                                      |
| Szelephelyek max. száma                         | 1                                                               |
| Üzemi nyomás                                    | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                               |
| Vákuumhoz való alkalmasság                      | igen                                                            |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                 |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)    |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Csapágyhőmérséklet                              | -20 °C...60 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet                                | -10 °C...50 °C                                                  |
| Vezérlőközeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint                |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 °C...50 °C                                                  |
| Terméksúly                                      | 490 g                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                       | 3/8 NPT                                                         |
| 4. pneumatikus csatlakozó                       | 3/8 NPT                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                               |
| Csatlakozólap alapanyaga                        | Alumínium présöntvény                                           |