

T-csavarzat
NPFC-T-2G38-R38-FMF
Cikkszám: 8030248

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	65.8 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	R3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis