

X-csavarzat
NPFC-X-4G12-F
Cikkszám: 8030264

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	164.1 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis