

Kettős csőcsonk NPFC-D-2R18-M

Cikkszám: 8030278

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	9.4 g
1. pneumatikus csatlakozás	R1/8
2. pneumatikus csatlakozó	R1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis