

# Mágnestekercs VACF-B-B2-3W

Cikkszám: 8030808

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                             |
| Megfelel a szabványnak                            | IEC 61010-1                                                                 |
| Bekapcsolási időtartam                            | 100%                                                                        |
| Szigetelési osztály                               | H                                                                           |
| Tekercsparaméterek                                | 230/240 V AC: 50/60 Hz, 5,8 VA húzóteljesítmény, 4,6 VA tartóteljesítmény   |
| Lökőfeszültség-állóság                            | 4 kV                                                                        |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                                                           |
| Megengedett feszültség-ingadozások                | +/- 10%                                                                     |
| Engedély                                          | c UL us - Recognized (OL)                                                   |
| Tengeri besorolás                                 | lásd a tanúsítványt                                                         |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Tanúsítványt kiállító szerv                       | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                              |
| A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása   | -20 - 50°C                                                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                        |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Közeghőmérséklet                                  | -20 °C...50 °C                                                              |
| Védettség                                         | IP65                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                            | -20 °C...60 °C                                                              |
| Terméksúly                                        | 53 g                                                                        |
| Elektromos csatlakozó                             | B forma<br>ipari szabvány szerint (11 mm)                                   |
| Rögzítés módja                                    | recés anyával                                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                           |
| Ház alapanyaga                                    | PA<br>Acél                                                                  |
| Mágnestekercs alapanyaga                          | Réz<br>Acél<br>Hőre lágyuló                                                 |
| Tekercs alapanyaga                                | Réz                                                                         |