


**Véglap**  
**VABE-S1-1L-G12**  
Cikkszám: 8032662

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                        | Érték                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                       | 44 mm                                                           |
| Távozó levegő funkció                           | a fojtólapon                                                    |
| Szabvány alapján                                | ISO 5599-1                                                      |
| Üzemi nyomás                                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                 |
| Vákuumhoz való alkalmasság                      | igen                                                            |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                 |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)    |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Csapághőmérséklet                               | -20 °C...60 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet                                | -10 °C...50 °C                                                  |
| Vezérlőközeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint                |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 °C...50 °C                                                  |
| Terméksúly                                      | 400 g                                                           |
| Rögzítés módja                                  | átmenő furattal az M6 csavarhoz                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás                      | G1/2                                                            |
| 3. pneumatikus csatlakozás                      | G1/2                                                            |
| 5. pneumatikus csatlakozó                       | G1/2                                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                               |
| Véglap alapanyaga                               | Alumínium présöntvény                                           |