


Véglap VABE-S1-1L-N12

Cikkszám: 8032663

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	44 mm
Távozó levegő funkció	a fojtólapon
Szabvány alapján	ISO 5599-1
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	400 g
Rögzítés módja	átmenő furattal az M6 csavarhoz
1. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
5. pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Véglap alapanyaga	Alumínium présöntvény