

Elosztó NEDY-

Cikkszám: 8032867

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM jelzés
Elosztó típusa	2-ről 1-re
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Jelállapot-kijelző	Sárga LED
Kiegészítő funkciók	Tartóáram-csökkentése
Vezetékmegjelölés	táblatartóval táblatartó nélkül
Rögzítés módja	átmenő furattal az M2 csavarhoz tartozékkal
1. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3 4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hatlapú SW13-mal és hosszirányú recézéssel Csavaros rögzítés hatlapú SW9-cel és hosszirányú recézéssel forgatható
1. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus	Kompatibilis az elforgatható/nem elforgatható csavaros zárral
2. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	2x aljzat 2x kábel
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes döntött forgatható

Jellemző	Érték
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	ZB csatlakozóalak, önmetsző csavar ZC csatlakozóalak, önmetsző csavar ZC csatlakozóalak, metrikus csavar H csatlakozóalak Csatlakozó alakja A forma, az EN 175301-803 szerint B csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint B típusú csatlakozóalak, ipari szabvány szerint, 11 mm C csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint C csatlakozóalak, ipari szabvány szerint 9,4 mm M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2 3 4 5
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hatlapú SW13-mal és hosszirányú recézéssel Csavaros rögzítés hatlapú SW9-cel és hosszirányú recézéssel a mágnesszelepen, M2 központi csavarral a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral a mágnesszelepen M3 központi csavarral a mágnesszelepen, önmetsző csavarral forgatható dugaszolt
2. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus	Kompatibilis az elforgatható/nem elforgatható csavaros zárral
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	0.5 A...4 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
1. kábelhossz	0.3 m...30 m
2. kábelhossz	0.3 m...30 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz/robotalkalmazásokhoz alkalmas
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	-10 - 40°C átmenő furattal történő rögzítés esetén
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis halogénmentes foszforsavészter-mentes
Szennyezettségi fok	3
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA PC TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete