

# Felfogás NEAU-A-N8-1

Cikkszám: 8032868

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 1                                                                                                |
| Kialakítás                            | T horonyhoz                                                                                      |
| Rögzítés módja                        | T-horonyba szorított<br>a T-horonnyal hosszában vagy keresztbe<br>felülről helyezhető a horonyba |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...85 °C                                                                                   |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...85 °C                                                                                   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                             |
| Ház alapanyaga                        | Megerősített PA                                                                                  |
| Csavarok alapanyaga                   | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                               |
| Horonyanya alapanyaga                 | Nikkelezett sárgaréz                                                                             |