

Felfogás NEAU-A-N8-2

Cikkszám: 8032869

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Kialakítás	T horonyhoz
Rögzítés módja	T-horonyba szorított a T-horonnyal hosszában vagy keresztbe felülről helyezhető a horonyba
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Csapághőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Horonyanya alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz