

# Műanyag tömlő

## PAN-R-28X2,5-SW

Cikkszám: 8036208

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 28 mm                                                               |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 350 mm                                                              |
| Belső Ø                                        | 23 mm                                                               |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar                           |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...116 psi                                               |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                     |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...80 °C                                                      |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.207 kg/m                                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 28 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                              |
| Szín                                           | fekete                                                              |
| Shore-keménység                                | D 62 +/-3                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                   |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-A                                                               |