


Manométer
PAGN-63-0.025M-G14-1.6
Cikkszám: 8036756

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 MPa...0.025 MPa
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...0.025 MPa 0 bar...0.25 bar 0 psi...3.625 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP43
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	ABS
Kémlelőüveg alapanyaga	PS
Ház színe	fekete

Jellemző	Érték
Terméksúly	220 g
Skála	Dupla skála MPa (kívül) bar (belső)