


Visszacsapó szelep VMPA2-RV

Cikkszám: 8039821

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	feloldható visszacsapó funkció
Működtetés módja	pneumatikus
Rögzítés módja	Rögzítő patent
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	330 l/min
Üzemi nyomás	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Vezérlőnyomás	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Ház alapanyaga	POM
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérelt visszacsapó funkció működtetési típusa	pneumatikus
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.5 bar...8 bar
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...40 °C
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Terméksúly	0.19 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR