

Vezérlőszekrény-átvezetés NEFU-D12G4-R3DW4

Cikkszám: 8040457

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hossz	40,1 mm
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Rögzítés módja	becsavarozva
1. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, M12x1, 4 pólusú, D-kódos
2. elektromos csatlakozó	Szögletes aljzat, RJ45, 4 pólusú
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramerhelhetőség 40 °C-on	2 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
A sebességváltó tulajdonságai	Az 5. kategória, EN 50173, D osztály szerint Az 5. kategória, ISO/IEC 1180, D osztály szerint
Védettség	IP20 IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett PA Cink-présöntvény
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz aranyozott