

**Mágnestekercs**  
**VACC-S18-120-A1-1A**  
Cikkszám: 8040890

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Működtetés módja                      | elektromos                                                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                            |
| Kapcsolóállás-kijelző                 | nem                                                        |
| Bekapcsolási időtartam                | 100%                                                       |
| Szigetelési osztály                   | H                                                          |
| Tekercsparaméterek                    | 24 V AC: 50/60 Hz, 12,0 VA teljesítmény                    |
| Megengedett feszültség-ingadozások    | -15% / +10%                                                |
| KBK korrózióállósági osztály          | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                         |
| Védettség                             | IP65                                                       |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...60 °C                                             |
| Terméksúly                            | 530 g                                                      |
| Elektromos csatlakozó                 | A forma<br>Csatlakozó<br>az EN 175301-803 szabvány szerint |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                          |
| Mágnestekercs alapanyaga              | PA<br>Acél                                                 |