



# Szabályozó lap VMPA14-B8-R1C2-C-06

Cikkszám: 8043342

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szélesség                             | 14 mm                                                        |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                              |
| Pneumatikus többszintű kiépítés       | Nyomásszabályozó 1-eshez                                     |
| Szabályozó funkció                    | Állandó kimeneti nyomás<br>szekunder légtelenítéssel         |
| Opcionális manométer                  | lehetséges                                                   |
| Nyomásszabályozó-tartomány            | 0.5 bar...6 bar                                              |
| 1. bemeneti nyomás                    | 0.5 bar...10 bar                                             |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                     |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Védettség                             | IP65<br>az IEC 60529 szerint                                 |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                                |
| Max. meghúzási nyomaték               | 0.65 Nm                                                      |
| Terméksúly                            | 76 g                                                         |
| Többszintű kiépítés telepítési módja  | sorolható alaplapon                                          |
| Manométer csatlakozója                | M5                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Kezelőpanel alapanyaga                | PA                                                           |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                          |
| Szabályozó ház alapanyaga             | PA                                                           |