


Csatlakozólap VABS-K1-7B-12-M5-P

Cikkszám: 8047064

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	1.2 mm
Szelepméret	7 mm
Folyadék csatlakozás	M5 belső menet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás lentről
Áramlásirány	megfordítható
Üzemi közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.15 Nm
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	0.6 Nm
Terméksúly	3.3 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	PEEK
Menetes hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél