

Visszacsapó szelep VABF-L1-10H-H2

Cikkszám: 8047364

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepméret	10 mm
Szelepfunkció	feloldható visszacsapó funkció
Üzemi nyomás	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	0.4 g
Rögzítés módja	barázdált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis