


# Csatlakozó vezeték NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1

Cikkszám: 8047670

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jelállapot-kijelző                               | Sárga LED                               |
| Kiegészítő funkciók                              | Védőáramkör                             |
| Vezetékmegjelölés                                | táblatartó nélkül                       |
| Csatlakozási gyakoriság                          | 50                                      |
| Terméksúly                                       | 170 g                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                    |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | szögletes                               |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                  |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | döntött                                 |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | ZC csatlakozóalak, metrikus csavar      |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 2                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 2                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | a mágnesszelepen, M2 központi csavarral |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                           |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                             |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 2                                       |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 2                                       |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 20.4 V...26.4 V                         |
| DC névleges üzemi feszültség                     | 24 V                                    |
| Lökhőfeszültség-állóság                          | 2.4 kV                                  |
| Póluscsera elleni védelem                        | bipoláris                               |
| Védővezető csatlakozás                           | nem érhető el                           |
| Kábelhossz                                       | 10 m                                    |
| Vezetéktulajdonság                               | energialáncokhoz alkalmas               |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre           |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 29 mm                                   |
| Kábelátmérő                                      | 2.9 mm                                  |

| Jellemző                                          | Érték                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kábelátmérő tűrése                                | ± 0,1 mm                                     |
| Kábelszerkezet                                    | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                   | 0.14 mm <sup>2</sup>                         |
| Védettség                                         | IP65                                         |
| Megjegyzés a védettségről                         | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                            | -10 °C...50 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfeleléségi nyilatkozatot)   | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfeleléségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 3 - nagy korróziós igénybevétel              |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | TPE-U(PUR)                                   |
| Kábelköpeny színe                                 | szürke                                       |
| Ház alapanyaga                                    | TPE-U(PU)                                    |
| Ház színe                                         | fekete                                       |
| Csavarok alapanyaga                               | Rozsdamentes acél                            |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                | Ónozott rézötvözet                           |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                       | PP                                           |