

P-csatlakozóléc OABM-P-G3-15-2

Cikkszám: 8049144

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A készülék pozícióinak száma	2
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték	3.3 Nm
Min. meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Terméksúly	59.6 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet