

Szabad visszafutású billenőgörgőkar VAOM-R4-20-D2-52

Cikkszám: 8049236

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Működtetés módja	mechanikus
Beépítési helyzet	Mozgássík
Szerkezeti felépítés	Szabad visszafutású billenőgörgőkar
Vezérlés módja	közvetlen
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	becsavarozva
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Aktuátor rögzítésének alapanyaga	Acél, horganyzott