


Csatlakozó lécc

VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR

Cikkszám: 8058340

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Raszterméret | 10.5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szelephelyek max. száma | 16 |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Csapághőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó | M5 |
| Vezérlő távozó levegő 82/84 | M5 |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | M7 |
| 3. pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| 4. pneumatikus csatlakozó | M7 |
| 5. pneumatikus csatlakozó | G1/8 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozó lécc alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |