

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D32-57AC-91

Cikkszám: 8058929

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	26.7 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	1150 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32
Interfész kód Motor In	57AC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis