

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-D50-68GA-96

Cikkszám: 8058965

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	118 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.18 Nm
Átvihető forgatónyomaték	7 Nm
Terméksúly	1800 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Interfész kód Motor In	68GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis