

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-S48-60RA-96

Cikkszám: 8058969

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret                                 | 70                    |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 5000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Védettség                             | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjáratú hajtónyomaték              | 0.18 Nm               |
| Átvihető forgatónyomaték              | 7 Nm                  |
| Terméksúly                            | 1800 g                |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | S48                   |
| Interfész kód Motor In                | 60RA                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |