

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S48-70A-177

Cikkszám: 8059016

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret                                 | 86                    |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 5000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Védettség                             | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjáratú hajtónyomaték              | 0.25 Nm               |
| Átvihető forgatónyomaték              | 9.5 Nm                |
| Terméksúly                            | 3300 g                |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | S48                   |
| Interfész kód Motor In                | 70 A                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |