


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S48-70GA-177

Cikkszám: 8059019

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	3300 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S48
Interfész kód Motor In	70GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis