


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S62-70AA-102

Cikkszám: 8059028

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2500 g
Interfészkód, működtető szerkezet	S62
Interfészkód Motor In	70AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis