

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D80-84AA-120

Cikkszám: 8059048

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	5250 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D80
Interfészkód Motor In	84AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis