


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-D80-126AA-188

Cikkszám: 8059069

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	2270 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	2 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	12000 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D80
Interfész kód Motor In	126AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis